

Cilindro compatto AEVULQ-3"- -A-P-A

Codice prodotto: 160656


FESTO

per rilevamento senza contatto. Versione antirotativa con stelo a sezione quadrata. Stelo con filetto maschio.

Il dado per il filetto dello stelo è incluso nella fornitura.

Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA

Tipo in esaurimento. Disponibile fino al 2011.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	0,2 ... 1 "
Diametro pistone	3"
Ammortizzazione	P: Anelli di decelerazione/paracolpi elastici su entrambi i lati
Funzionamento	a semplice effetto in spinta
Estremità dello stelo	Filetto maschio
Protezione antirotativa/guida	Stelo quadrato antirotativo
Pressione di esercizio	8,7 ... 145 Psi
Fluido di esercizio	Aria compressa filtrata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura ambiente	-4 ... 176 °F
Forza teorica a 6 bar, in spinta	2.902 N
Massa movimentata a corsa 0 mm	307 g
Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva	25 g
Peso a corsa 0 mm	1.772 g
Aumento di massa per 10 mm di corsa	177 g
Attacco pneumatico	NPT1/8-27
Pressione di esercizio [psi]	8,7 ... 145 psi
Informazioni sui materiali, piastra copertura	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Informazioni sui materiali, guarnizioni dinamiche	TPE-U(PU) NBR
Informazioni sui materiali, stelo	Acciaio fortemente legato
Informazioni sui materiali, canna del cilindro	Lega di alluminio per lavorazione plastica