

Elettrovalvola


JMN2DH-5/2-D-01

Codice prodotto: 161073

FESTO

a norme ISO 15407-1, con bobine e azionatore manuale, senza connettori femmina.

Tipo in esaurimento. Disponibile fino al 2009.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	5/2, bistabile dominante
Tipo di azionamento	elettrico
Larghezza d'ingombro	26 mm
Portata nominale normale	1.000 l/min
Pressione di esercizio	2 ... 10 bar
Costruzione	Valvola a spola
Grado di protezione	IP65
Omologazione	Germanischer Lloyd
Diametro nominale	8 mm
Dimensione modulare	27 mm
Funzione di scarico	strozzabile
Principio di tenuta	A inserto
Posizione di montaggio	qualsiasi
Conforme alla norma	ISO 15407-1 VDMA 24563
Azionatore manuale	con accessorio a incastro
Tipo di comando	prepilato
Alimentazione pressione di pilotaggio	interno
Direzione di flusso	non reversibile
Tempo di commutazione	18 ms
Tempo di commutazione (dominante)	16 ms
Valori caratteristici bobina	24V DC: 1,5W
Fluido di esercizio	Aria compressa filtrata, capacità filtrante 40 µm, lubrificata o non lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura del fluido	-10 ... 50 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Peso	320 g
Connessione elettrica	Connettore a norme DIN 43650 Forma C
Tipo fissaggio	con foro passante
Attacco scarico servopilotaggio 82/84	Sottobase misura 26 mm a norme ISO 15407-1 Sottobase misura 01 a norme VDMA 24563
Attacco pneumatico 1	Sottobase misura 26 mm a norme ISO 15407-1 Sottobase misura 01 a norme VDMA 24563
Attacco pneumatico 2	Sottobase misura 26 mm a norme ISO 15407-1 Sottobase misura 01 a norme VDMA 24563
Attacco pneumatico 3	Sottobase misura 26 mm a norme ISO 15407-1 Sottobase misura 01 a norme VDMA 24563
Attacco pneumatico 4	Sottobase misura 26 mm a norme ISO 15407-1 Sottobase misura 01 a norme VDMA 24563

Caratteristica	Valore
Attacco pneumatico 5	Sottobase misura 26 mm a norme ISO 15407-1 Sottobase misura 01 a norme VDMA 24563
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE
Informazioni sui materiali, guarnizioni	NBR
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Alluminio pressofuso