


pressure vacuum generator PGVA-2-P1V1-Q4-A

Cikkszám: 8163214

Új

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szűrő finomság	0.01 µm
Konfigurálási támogatás	Phyton scripts
Kijelző	LED
Output pressure 1 (MPa)	-0.062 MPa
Output pressure 2	0.08 MPa
Standard flow rate	< 1.2 l/min
Méret: B x L x H	169 mm x 208 mm x 55 mm
Üzemi feszültségtartomány DC	21.6 ... 26.4 V
Villamos teljesítményfelvétel	11 W
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 10 %
Power supply, function	Load and functional earth
Feszültségellátás, csatlakozási típus	aljzat
Feszültségellátás, csatlakozási technika	Kapocsléc
Feszültségellátás, pólusok/erek száma	5
Engedély	RCM Mark
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Rezgésállóság	Szállítási alkalmazásra vizsgálat 2-es szigorúsági fokozattal FN 942017-4 és EN 60068-2-6 szerint
Ütésállóság	Lökőpróba 2-es pontossági osztállyal az FN 942017-5 és az EN 60068-2-27 szerint
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Relatív légnedvesség	0 - 85 %
Hangteljesítményszint	55 dB(A)
Védettség	IP20
Környezeti hőmérséklet	0 ... 40 °C
Gyártmány súlya	1.8 kg
Elektromos csatlakoztatás	beépített vezérlés
Felfogási mód	With female thread M4
Pneumatikus csatlakozás 1	QS-4
Pneumatikus csatlakozás 2	QS-4
Pneumatic connection, number	2
Ház színe	szürke
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Aluminium, powder-coated