

# Cilindro piatto DZF-40-320-A-P-A

Codice prodotto: 161288

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	320 mm
Diametro pistone	40 mm Diametro equivalente
Gioco torsionale dello stelo +/-	0.6 deg
Ammortizzazione	Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità
Posizione di montaggio	Opzionale
Funzionamento	A doppio effetto
Design	Pistone Stelo
Rilevamento posizione	Tramite sensore di finecorsa
Protezione contro coppia/guida	Pistone ovale
Pressione d'esercizio	0.1 MPa...1 MPa
Pressione di lavoro	1 bar...10 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Coppia massima per protezione contro torsione	1 Nm
Forza teorica a 6 bar, corsa di ritorno	633 N
Forza teorica a 6 bar, in spinta	754 N
Massa in movimento per corsa 0 mm	120 g
Massa aggiuntiva per ogni 10 mm di corsac	16 g
Peso aggiuntivo per 10 mm di corsa	40 g
Peso base per corsa 0 mm	480 g
Tipo di montaggio	Una delle due: Tramite filetto femmina Con accessori
Attacco pneumatico	G1/8
Materiale coperchio	Lega di alluminio battuto
Materiale guarnizioni	NBR TPE-U(PU)

<b>Caratteristica</b>	<b>Valore</b>
Materiale corpo	Alluminio Anodizzato liscio
Materiale stelo	Acciaio fortemente legato