

Karima feltét
DARF-Q13-20-1
Cikkszám: 8163623

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	20
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	Adapter forgató hajtóműhöz
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-C1-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A termék megfelel a Festo belső termékdefiníciójának az akkumulátorgyártásban való használatra: A több mint 1% tömegarányú réz, cinket vagy nikkelt tartalmazó fémek használata tilos. Kivételt képeznek az acélban található nikkel, a kémiaiailag nikkelezett felületek, a nyomtatott áramköri lapok, a vezetékek, az elektromos csatlakozók és tekercsek
Tiszta szoba osztály	9. osztály az ISO 14644-1 szerint
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Max. hajlítónyomaték	5 Nm
Max. statikus tengelyterhelés	350 N
Terméksúly	66 g
Rögzítés módja	átmenő furattal és központosító hüvellyel
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Karima alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált
Hüvely alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Csavarok alapanyaga	Acél, bevonattal