


Szervomotor EMMT-AS-40-S-LS-R2MB

Cikkszám: 8171415

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...40 °C
Megjegyzés a környezeti hőmérsékletről	80°C-ig Derating -2%/°C
Max. telepítési magasság	4000 m
Megjegyzés a max. felállítási magasságról	1.000 m-től csak 100 m-enként -1,0% csökkenéssel
Csapághőmérséklet	-40 °C...70 °C
Relatív páratartalom	0 - 90%
Megfelel a szabványnak	IEC 60034
Hőosztály az EN 60034-1 szerint	F
Max. tekercselési hőmérséklet	155 °C
Mérési osztály EN 60034-1 szerint	S1
Hőmérsékletfelügyelet	Digitális motorhőmérséklet átvitel ezen keresztül: EnDat 2.2
Motorkialakítás EN 60034-7 szerint	IM B5 IM V1 IM V3
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Védettség	IP40
Megjegyzés a védettségről	IP40 radiális tengelytömítés nélküli motortengelyhez IP65 radiális tengelytömítéssel rendelkező motortengelyhez IP67 motorházhoz, csatlakozástechnikával
Körbenfutási pontosság, koaxialitás, síkban futás a DIN SPEC 42955 szerint	N
Kiegyensúlyozás jósága	G 2,5
Reteszelési nyomaték	<1,0%-a a csúcsnyomatéknak
Csapágy élettartama névleges feltételek mellett	20000 h
Interfész kód Motor Out	40P
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Hibrid csatlakozó
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	M23x1
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	15
Szennyezettségi fok	2
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel

Jellemző	Érték
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Rezgésállóság	Szállítási vizsgálat 2. fokozatban FN942017-4 és EN 60068-2-6 szerint
Ütésállóság	Ütésvizsgálat 2. fokozatban FN 942017-5 és EN 60068-2-27 szerint
Engedély	RCM jelzés c UL us - Recognized (OL)
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint
Tanúsítványt kiállító szerv	UL E342973
DC névleges üzemi feszültség	325 V
Tekercs kapcsolási jellege	Csillag belül
Póluspárok száma	5
Nyugalmi forgatónyomaték	0.24 Nm
Névleges forgatónyomaték	0.21 Nm
Csúcs forgatónyomaték	0.83 Nm
Névleges fordulatszám	7000 1/min
Max. fordulatszám	15600 1/min
Max. mechanikus fordulatszám	15000 1/min
Szöggyorsulás	100000 rad/s ²
Motor névleges teljesítménye	154 W
Állandó nyugalmi állapotú áram	1.3 A
Motor névleges árama	1.2 A
Csúcsáramerősség	5.4 A
Motorállandó	0.175 Nm/A
Nyugalmi helyzeti forgatónyomaték-állandó	0.24 Nm/A
Fázis-fázis feszültségállandó	14.6 mVmin
Tekercsellenállás, fázis-fázis	13.1 ohm
Tekercs induktivitás, fázis-fázis	13.9 mH
Tekercs, soros induktivitás Ld (fázis)	5.3 mH
Tekercs, párhuzamos induktivitás Lq (fázis)	6.9 mH
Elektromos időállandó	1.06 ms
Hőmérsékleti időállandó	4.6 min
Hőmérsékleti ellenállás	1.58 K/W
Mérőkarima	200 x 200 x 15 mm, acél
Hajtás teljes tehetetlenségi nyomatéka	0.045 kgcm ²
Terméksúly	600 g
Megengedett axiális tengelyterhelés	30 N
Megengedett radiális tengelyterhelés	150 N
Forgórészjeladó	Encoder absolut multi turn
Forgórészjeladó, gyártói jelölés	EQI 1131
Forgórészjeladó abszolút érzékelhető fordulatszámai	4096
Forgórészjeladó interfész	EnDat 22
A forgórészjeladó mérési elve	induktív
Forgórészjeladó DC üzemi feszültsége	5 V
A forgórészjeladó DC üzemi feszültségtartománya	3.6 V...14 V
Forgórészjeladó, pozícióértékek fordulatonként	524288
Forgórészjeladó felbontás	19 bit/s
A forgórészjeladó rendszerének szögmérési pontossága	-120 "...120 "
Fék tartónyomatéka	0.45 Nm
Üzemi feszültség, DC, fék	24 V

Jellemző	Érték
Áramfelvétel, fék	0.34 A
Fék teljesítményfelvétele	8.2 W
Tekercsellenállás, fék	70.9 ohm
Tekercsinduktivitás, fék	146 mH
Szétkapcsolási idő, fék	28 ms
Zárási idő, fék	41 ms
Aktiválási késedelem, DC, fék	8 ms
Max. üresjáratú fordulatszám, fék	12000 1/min
Max. súrlódási munka fékezésenként	1500 J
A vészmegállások száma óránként	1
Teljes fék súrlódási munka	1.5 kJ
Fék tehetetlenségi nyomatéka	0.0058 kgcm ²
Rögzítőfék kapcsolási holtjátékai	10 mill. üresjárat (súrlódás nélkül!)
MTTF, részkomponens	190 év, forgórészjeladó