

láncolt lap

VABX-A-P-EL-E12-MS6-SHUH

Cikkszám: 8188448
Új

FESTO

Adatlap

Jellemző	Érték
Szeleptekercsek max. száma	24
Méret: B x L x H	45 mm x 104,3 mm x 53,3 mm
Megjegyzés az üzemi feszültséghez	SELV/PELV fixed power supplies required Note voltage drop
Engedély	RCM Mark
KC mark	KC-EMV
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Relatív légnedvesség	5 - 95 %
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Max. meghúzási forgatónyomaték, falra szerelés	6 Nm
Gyártmány súlya	131.1 g
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	Sub-D
Kábelkimenet	Egyenes
Csatlakozólap felfogási módja	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás 1	für Cartridge 15 mm
Pneumatikus csatlakozás 5	für Cartridge 15 mm
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of connecting plate	PA erősítésű
Material cover	PA erősítésű
Material seals	NBR
Material sleeve	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material clip	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material nut	erősen ötvözött acél, rozsdamentes