


# Valvola a sfera VZBA-3/8<sup>''</sup>-GGG-63-32T-F0304-V4V4T

Codice prodotto: 1692221

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Design	Valvola a sfera a 3 vie Foro a T
Tipo di azionamento	Meccanico
Principio di tenuta	Morbido
Posizione di montaggio	Opzionale
Tipo di montaggio	Installazione in linea
Conessioni della valvola di processo	Rp3/8
Indicazione della posizione di commutazione	Direzione scanalatura = direzione del flusso
Schema di foratura della flangia	F03 F04
Diametro interno	12.7 mm
Dimensione nominale DN	10
Funzione valvola	3/2
Azionatore manuale	Nessuno
Direzione del flusso	Reversibile
Pressione nominale PN	63
Coppia di azionamento	13 Nm
Basato su standard	EN 10226-1 ISO 5211
Fluido	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010[-:-:-] Gas inerti Acqua - senza vapore acqueo Fluidi neutri Altri fluidi su richiesta
Temperatura del fluido	-10 °C...200 °C
Portata Kv T del foro angolato	4,5 m <sup>3</sup> /h
Portata Kv T del foro diritto	8 m <sup>3</sup> /h

<b>Caratteristica</b>	<b>Valore</b>
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Materiale corpo	Acciaio inossidabile ad alta lega
Codice corpo	1.4408
Materiale guarnizioni	PTFE Rinforzato con PTFE
Materiale della sfera	Acciaio inossidabile ad alta lega
Numero materiale sfera	1.4408
Materiale albero	Acciaio inossidabile ad alta lega
Codice del materiale dell'albero	1.4401
Peso prodotto	700 g
Protezione antideflagrante	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato