



Mágnesszelep

VZWD-B-L-M22C-M-N18-25-V-36-1-A1-33

Cikkszám: 8214648

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|------------------------------------|---|
| Szerkezeti felépítés | közvetlen vezérlésű ülékes szelep |
| Működtetés módja | elektromos |
| Tömítés elve | lágú |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Rögzítés módja | Vezetékbeszerelés |
| Armatúra csatlakozó | 1/8 NPT |
| Elektromos csatlakozó | A forma Csatlakozó az EN 175301-803 szabvány szerint négyzet forma |
| Névleges szélesség | 2.5 mm |
| Szelepfunkció | 2/2, zárt, monostabil |
| Kézi segédműködtetés | nincs |
| Áramlásirány | nem reverzibilis |
| Közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Inert gázok Ásványi olaj Víz semleges folyadékok további átfolyóközegek kérése |
| Nyomáskülönbség | 0 MPa 0 bar 0 psi |
| Tekercsparaméterek | 24 V DC: 27,0 W |
| Szigetelési osztály | H |
| Megengedett feszültség-ingadozások | +/- 10% |
| Bekapcsolási időtartam | 100% |
| Visszaállítás módja | mechanikus rugó |
| Vezérlés módja | közvetlen |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Közegnyomás | 0 MPa...3.3 MPa 0 bar...33 bar 0 psi...478.5 psi |
| Max. viszkozitás | 25 mm ² /s |
| Közeghőmérséklet | -10 °C...140 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -10 °C...80 °C |
| Kv átfolyás | 0.15 m ³ /h |
| Bekapcsolási idő | 8 ms |
| Kikapcsolási idő | 25 ms |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Ház alapanyaga | Sárgaréz |
| Ház anyagszáma | CW617N |
| Tömítések alapanyaga | FPM |
| Terméksúly | 380 g |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot) | EU EMC-irányelv szerint az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint az EU RoHS irányelve szerint |
| UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot) | az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint |
| Védettség | IP65 |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség |