



# unità oscillante di presa HGDS-PP-20-YSRT-A-B

Codice prodotto: 1187963

FESTO

Con ammortizzatore idraulico.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	20
Intervallo di regolazione angolo di oscillazione	0 ... 210 deg
Corsa per dito di presa	7 mm
Gioco angolare max. ax, ay, dito di presa ax	0,1 deg
Gioco max. Sz, pinza	0,02 mm
Angolo di oscillazione	210 deg
Numero utensili di presa	2
Ammortizzazione attuatore oscillante	CC: ammortizzatori su entrambi i lati
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Regolazione di precisione attuatore oscillante	-2,5 deg
Funzionamento	A doppio effetto
Funzione pinza	Parallelo
Costruzione	Attuatore oscillante Con pinza parallela e attuatore pinza
Rilevamento posizione, pinza	Con sensore di finecorsa
Rilevamento posizione, attuatore oscillante	Con sensore di finecorsa
Pressione d'esercizio	3 ... 8 bar
Max. frequenza di oscillazione a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	1,5 Hz
Min. tempo di apertura a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	60 ms
Min. tempo di chiusura a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	70 ms
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Forza di presa per ogni griffa a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), apertura	96 N
Forza di presa totale a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), apertura	192 N
Forza di presa per ogni griffa a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), chiusura	84 N
Forza di presa totale a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), chiusura	168 N
Forza statica max. Fz su dito di presa	250 N
Momento statico Mx max., su dito di presa	22 Nm
Momento statico My max., su dito di presa	22 Nm
Momento statico Mz max., su dito di presa	22 Nm
Coppia teorica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	2,5 Nm
Peso	1.260 g
Massa max. per ogni utensile di presa esterno	100 g
Fissaggio	Filetto femmina e bussola di centratura Con foro passante e bussola di centratura Con scanalatura a coda di rondine A scelta:
Attacco pneumatico	M5
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale albero motore	Acciaio

<b>Caratteristica</b>	<b>Valore</b>
Materiale testata	Alluminio POM
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale del corpo	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Materiale dita di presa	Acciaio inossidabile fortemente legato