

Cilindro rotondo DSAS-20- -PPV-Q

Codice prodotto: 176319

FESTO

Testata posteriore con supporto oscillante, e stelo quadrato.

Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in Corea



Esempio di
rappresentazione



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	1 ... 320 mm
Diametro pistone	20 mm
Ammortizzazione	PPV: ammortizzazione pneumatica regolabile su entrambi i lati
Protezione antirotativa/guida	Guida a sezione quadrata
Pressione d'esercizio	1 ... 10 bar
Funzionamento	A doppio effetto
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Corsa di decelerazione	17 mm
Forza teorica a 6 bar, in trazione	158,3 N
Forza teorica a 6 bar, in spinta	188,5 N
Massa movimentata a corsa 0 mm	79 g
Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva	7,2 g
Peso a corsa 0 mm	138 g
Aumento di massa per 10 mm di corsa	3,9 g
Attacco pneumatico	M20x1,5
Informazioni sui materiali, piastra copertura	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Informazioni sui materiali, guarnizioni	NBR TPE-U(PU)
Informazioni sui materiali, corpo	Acciaio inossidabile fortemente legato
Informazioni sui materiali, stelo	Acciaio inossidabile fortemente legato