

# Cilindro rotondo DSAQ-25- -P-A-S6

Codice prodotto: 176390

FESTO

Testata posteriore con attacco di alimentazione radiale rispetto all'asse del cilindro, e guarnizioni resistenti alle alte temperature fino a 120 °C.

Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in Corea



Esempio di  
rappresentazione

## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	1 ... 500 mm
Diametro pistone	25 mm
Ammortizzazione	P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati
Pressione d'esercizio	1 ... 10 bar
Funzionamento	A doppio effetto
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura ambiente	-20 ... 120 °C
Forza teorica a 6 bar, in trazione	247,4 N
Forza teorica a 6 bar, in spinta	294,5 N
Massa movimentata a corsa 0 mm	141 g
Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva	11,1 g
Peso a corsa 0 mm	212 g
Aumento di massa per 10 mm di corsa	6,2 g
Attacco pneumatico	M26x1,5
Informazioni sui materiali, piastra copertura	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Informazioni sui materiali, guarnizioni	FPM
Informazioni sui materiali, corpo	Acciaio inossidabile fortemente legato
Informazioni sui materiali, stelo	Acciaio inossidabile fortemente legato