

Cilindro rotondo DSAG-50- -PPV-A-S6

Codice prodotto: 176554

FESTO

Testata posteriore con perno filettato, e guarnizioni resistenti alle alte temperature fino a 120 °C.

Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in Corea



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	1 ... 500 mm
Diametro pistone	50 mm
Ammortizzazione	PPV: ammortizzazione pneumatica regolabile su entrambi i lati
Pressione d'esercizio	1 ... 10 bar
Funzionamento	A doppio effetto
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura ambiente	-20 ... 120 °C
Corsa di decelerazione	27 mm
Forza teorica a 6 bar, in trazione	989 N
Forza teorica a 6 bar, in spinta	1.178 N
Massa movimentata a corsa 0 mm	892 g
Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva	40,1 g
Peso a corsa 0 mm	977 g
Aumento di massa per 10 mm di corsa	24,8 g
Attacco pneumatico	M45x1,5
Informazioni sui materiali, piastra copertura	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Informazioni sui materiali, guarnizioni	FPM
Informazioni sui materiali, corpo	Acciaio inossidabile fortemente legato
Informazioni sui materiali, stelo	Acciaio fortemente legato