


flangia oscillante SUA-12/16-R3

Codice prodotto: 176883

FESTO

Per cilindri ADVU, AEVU, con supporto a cerniera abbinato LBN o LN, LSN.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	12/16
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Varianti	Elevata protezione contro la corrosione
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso	22 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale fissaggio	Lega di alluminio per lavorazione plastica Con rivestimento protettivo
Materiale perno	Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale bussola	Acciaio armonico
Materiale supporto	Plastica
Materiale viti	Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale sistema di blocco	Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale albero	Acciaio inossidabile fortemente legato