

Cartuccia QSPLLKG10-4

Codice prodotto: 132925

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Dimensione | Mini |
| Dimensione nominale | 2.3 mm |
| Tipo di guarnizione sul perno a vite | O-ring |
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Progettazione | Forma a L, lunga |
| Dimensioni del pacchetto | 10 |
| Design | Principio push-pull |
| Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura | -0.095 MPa...1 MPa -13.775 psi...145 psi |
| Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura | -0.95 bar...10 bar |
| Classificazione marittima | Certificato See |
| Fluido di lavoro | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010[7:...]] |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo | Funzionamento lubrificato possibile |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -5 °C...60 °C |
| Peso prodotto | 2.4 g |
| Tipo di montaggio | Mounting pin |
| Collegamento pneumatico, porta 1 | Cartuccia 10 mm |
| Collegamento pneumatico, porta 2 | Per diametro esterno della tubazione di 4 mm |
| Colore dell'anello di rilascio | Blu |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale corpo | Rinforzato con PA |
| Materiale anello di smontaggio | POM |
| Materiale della guarnizione del tubo | NBR |
| Materiale tubo elemento di bloccaggio | Acciaio inossidabile ad alta lega |