


Cilindro filettato EGZ-16-15

Codice prodotto: 15041

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	15 mm
Diametro pistone	16 mm
Ammortizzazione	Senza ammortizzazione
Posizione di montaggio	Opzionale
Funzionamento	A semplice effetto Spingente
Design	Pistone Stelo Tubo del cilindro
Rilevamento posizione	Senza
Varianti	Stelo su un'estremità
Pressione di lavoro	2 bar...8 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Forza teorica a 6 bar	109 N
Forza teorica a 6 bar, in spinta	109 N
Tipo di montaggio	Una delle due: Tramite filetto maschio Tramite controdado
Attacco pneumatico	M5
Materiale coperchio	POM
Materiale guarnizioni	TPE-U(PU)
Materiale corpo	Ottone Ottone nichelato
Materiale stelo	Acciaio fortemente legato