

# raccordo a innesto a T

## QSTF-G3/8-12

Codice prodotto: 186207

FESTO

Orientabile a 360°, filettatura esterna e interna con esagono esterno.



### Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Standard
Diametro nominale	8,7 mm
Tipo di guarnizione sul perno filettato	Anello di tenuta
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Forma	Forma a L, attacco supplementare filetto femmina longitudinale
Dimensioni contenitore	1
Costruzione	Principio Push-Pull
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	-0,095 ... 0,6 MPa
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 6 bar
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	-13,775 ... 87 psi
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0,095 ... 1,4 MPa -0,95 ... 14 bar -13,775 ... 203 psi
Classificazione marittima	vedi certificato
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua, come da dichiarazione del costruttore, vedi <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Coppia di serraggio nominale	15,5 Nm
Tolleranza coppia di serraggio nominale	± 20 %
Peso	77 g
Numero uscite	2
Numero linee di alimentazione	1
Fissaggio	Esagono esterno CH24
Attacco pneumatico 1	Filetto maschio G3/8
Attacco pneumatico 2	Filetto femmina G3/8 per tubo con diametro esterno 10 mm
Colore dell'anello di smontaggio	Blu
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	PBT
Materiale vite cava	Ottone nichelato
Materiale anello di smontaggio	POM
Materiale guarnizione	NBR
Materiale fascette stringitubo	Acciaio inossidabile fortemente legato