

# Distributore multiplo QSLV4-3/8-10

Codice prodotto: 153238

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	Standard
Dimensione nominale	5.1 mm
Tipo di guarnizione sul perno a vite	Rivestimento
Posizione di montaggio	Opzionale
Design	Principio push-pull
Dimensioni del pacchetto	1
Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura	-0.095 MPa...0.6 MPa -13.775 psi...87 psi
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	-0.95 bar...6 bar
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0.095 MPa...1.4 MPa -13.775 psi...203 psi
Pressione operativa in funzione della temperatura	-0.95 bar...14 bar
Classificazione marittima	Certificato See
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore all'indirizzo <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Funzionamento lubrificato possibile
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Coppia nominale	15.5 Nm
Tolleranza della coppia di serraggio nominale	± 20%
Peso prodotto	98 g
Numero di uscite	4
Numero di linee di alimentazione	1
Collegamento pneumatico, porta 1	Filetto maschio R3/8
Collegamento pneumatico, porta 2	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm
Colore dell'anello di rilascio	Blu
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	PBT
Materiale vite cava	Ottone nichelato
Materiale anello di smontaggio	POM
Materiale della guarnizione del tubo	NBR

<b>Caratteristica</b>	<b>Valore</b>
Materiale tubo elemento di bloccaggio	Acciaio inossidabile ad alta lega