

Cilindro rotondo DSEU-32-160-P-A

Codice prodotto: 188589

FESTO

Testata posteriore con perni filettati e supporto oscillante.
Tipo in esaurimento. Disponibile fino al 2011.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	160 mm
Diametro pistone	32 mm
Ammortizzazione	P: Anelli di decelerazione/paracolpi elastici su entrambi i lati
Posizione di montaggio	qualsiasi
Costruzione	Pistone Stelo Canna del cilindro
Rilevamento posizione	Per sensore di finecorsa
Varianti	Stelo su un lato
Pressione di esercizio	1,5 ... 10 bar
Funzionamento	a doppio effetto
Fluido di esercizio	Aria compressa essiccata, lubrificata o non lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1
Temperatura ambiente	0 ... 80 °C
Forza teorica a 6 bar, in trazione	415 N
Forza teorica a 6 bar, in spinta	483 N
Massa movimentata a corsa 0 mm	79,1 g
Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva	15,5 g
Peso a corsa 0 mm	216,5 g
Tipo fissaggio	con accessori
Attacco pneumatico	G1/8
Avvertenza sul materiale	contiene lubrificanti siliconici
Informazioni sui materiali, piastra copertura	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Informazioni sui materiali, guarnizioni	TPE-U(PU)
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Acciaio inossidabile fortemente legato
Informazioni sui materiali, stelo	Acciaio fortemente legato