

servomotore EMMS-AS-70-S-HS-RM-S1

Codice prodotto: 1550917

FESTO

Senza riduttore.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Temperatura ambiente	-10 ... 40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 90 %
Conforme alla norma	IEC 60034
Classe di isolamento	F
Classe di misurazione secondo EN 60034-1	S1
Controllo temperatura	Resistenza PTC
Grado di protezione	IP65
Tecnica di connessione elettrica	Connettore maschio
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Omologazione	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione
Tensione d'esercizio nominale CC	565 V
Tensione nominale CC	565 V
Tipo di avvolgimenti	Stella
Numero coppie di poli	4
Coppia in condizioni di riposo	1,5 Nm
Coppia nominale	1,31 Nm
Coppia di picco	5,17 Nm
Numero di giri nominale	5.800 1/min
Numero di giri max.	6.460 1/min
Potenza nominale, motore	794 W
Corrente nominale, motore	1,29 A
Corrente di picco	5,9 A
Costante motore	1,016 Nm/A
Costante di tensione, fase-fase	61,83 mVmin
Resistenza avvolgimenti fase-fase	22,442 Ohm
Induttanza fase-fase avvolgimenti	31,785 mH
Momento d'inerzia di massa complessivo presa di potenza	0,379 kgcm ²
Peso	2.100 g
Carico assiale ammissibile sull'albero	75 N
Carico radiale ammissibile sull'albero	150 N
Trasduttore posizione rotore	Encoder assoluto "multi turn"
Interfaccia encoder rotativo	EnDat 22
Principio di misura encoder rotativo	Induttivo
Risoluzione trasduttore di posizione del rotore	19 Bit
MTTF, sotto-componente	76 anni, encoder rotativo
MTTFd, sotto-componente	152 anni, encoder rotativo