

unità di aspirazione ESG-15

Codice prodotto: 189172

FESTO



Foglio dati

Foglio dati generale – I singoli valori dipendono dalla specifica configurazione.

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Diametro ventosa | 15 mm |
| Posizione di montaggio | Verticale |
| Caratteristiche speciali | Antistatica |
| Costruzione | Attacco per il vuoto sul lato superiore Attacco per il vuoto sul lato Con compensatore della corsa Con compensatore della corsa, lungo |
| Abbinamento con supporto ventosa | Misura 3 |
| Forma della ventosa | Rotonda, piatta Rotonda, extra |
| Fluido d'esercizio | Aria atmosferica in linea con ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - stress da corrosione basso |
| Temperatura ambiente | -30 ... 200 °C |
| Attacco per il vuoto | M14x1 G1/8 QS-6 PK-4 |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale ventosa | BR FPM NBR PUR VMQ (silicone) |