


supporto ventosa ESH-HB-5-G

Codice prodotto: 189211

FESTO

Senza compensazione della corsa, attacco laterale per il vuoto.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Volume	1,921 cm ³
Posizione di montaggio	Verticale
Costruzione	Attacco per il vuoto sul lato
Abbinamento con supporto ventosa	Misura 5
Fluido d'esercizio	Aria atmosferica in linea con ISO 8573-1:2010 [7:::]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	91 g
Fissaggio	Con filetto femmina
Fissaggio ventosa	M10
Attacco per il vuoto	G1/8
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale supporto	Alluminio Ottone nichelato POM Acciaio temprato Acciaio fortemente legato