


servomotore EMMS-AS-100-M-HS-RR

Codice prodotto: 1562937

FESTO

Senza riduttore.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|--|
| Temperatura ambiente | -40 ... 40 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -20 ... 60 °C |
| Umidità relativa dell'aria | 0 - 90 % |
| Conforme alla norma | IEC 60034 |
| Classe di isolamento | F |
| Classe di misurazione secondo EN 60034-1 | S1 |
| Controllo temperatura | Resistenza PTC |
| Grado di protezione | IP54 |
| Tecnica di connessione elettrica | Connettore maschio |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - stress da corrosione moderato |
| Omologazione | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità) | Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione |
| Tensione d'esercizio nominale CC | 565 V |
| Tensione nominale CC | 565 V |
| Tipo di avvolgimenti | Stella |
| Numero coppie di poli | 6 |
| Coppia in condizioni di riposo | 8,01 Nm |
| Coppia nominale | 5,63 Nm |
| Coppia di picco | 22,1 Nm |
| Numero di giri nominale | 3.400 1/min |
| Numero di giri max. | 4.030 1/min |
| Potenza nominale, motore | 2.000 W |
| Corrente nominale, motore | 3,4 A |
| Corrente di picco | 15 A |
| Costante motore | 1,652 Nm/A |
| Costante di tensione, fase-fase | 99,15 mVmin |
| Resistenza avvolgimenti fase-fase | 3,25 Ohm |
| Induttanza fase-fase avvolgimenti | 12,3 mH |
| Momento d'inerzia di massa complessivo presa di potenza | 4,7 kgcm ² |
| Peso | 7.140 g |
| Carico assiale ammissibile sull'albero | 150 N |
| Carico radiale ammissibile sull'albero | 570 N |
| Trasduttore posizione rotore | Resolver |
| Interfaccia encoder rotativo | Segnali analogici SIN/COS |
| Principio di misura encoder rotativo | Induttivo |
| MTTF, sotto-componente | 114 anni, encoder rotativo |
| MTTFd, sotto-componente | 228 anni, encoder rotativo |