


Cilindro rotondo ESEU-20-10-P-A-MA

Codice prodotto: 191154

FESTO

Testata posteriore con attacco di alimentazione in linea all'asse del cilindro
Tipo in esaurimento. Disponibile fino al 2011.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	10 mm
Diametro pistone	20 mm
Ammortizzazione	P: Anelli di decelerazione/paracolpi elastici su entrambi i lati
Posizione di montaggio	qualsiasi
Costruzione	Pistone Stelo Canna del cilindro
Rilevamento posizione	Per sensore di finecorsa
Varianti	attacco di alimentazione assiale
Pressione di esercizio	2 ... 6 bar
Funzionamento	a semplice effetto in spinta
Fluido di esercizio	Aria compressa essiccata, lubrificata o non lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1
Temperatura ambiente	0 ... 80 °C
Forza teorica a 6 bar, in spinta	169 N
Massa movimentata a corsa 0 mm	31,3 g
Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva	7,4 g
Peso a corsa 0 mm	107,6 g
Tipo fissaggio	con accessori
Attacco pneumatico	G1/8
Avvertenza sul materiale	contiene lubrificanti siliconici
Informazioni sui materiali, piastra copertura	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Informazioni sui materiali, guarnizioni	TPE-U(PU)
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Acciaio inossidabile fortemente legato
Informazioni sui materiali, stelo	Acciaio inossidabile fortemente legato