

Cilindro compatto ADVU-80-10-A-P-A

Codice prodotto: 156654

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|--|
| Corsa | 10 mm |
| Diametro pistone | 80 mm |
| Ammortizzazione | Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità |
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Funzionamento | A doppio effetto |
| Parte finale stelo | Filetto maschio |
| Design | Pistone Stelo |
| Rilevamento posizione | Tramite sensore di finecorsa |
| Varianti | Stelo su un'estremità |
| Pressione d'esercizio | 0.06 MPa...1 MPa 8.7 psi...145 psi |
| Pressione di lavoro | 6 bar...10 bar |
| Fluido di lavoro | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -20 °C...80 °C |
| Energia d'urto nelle posizioni terminali | 0.75 J |
| Forza teorica a 6 bar, corsa di ritorno | 2827 N |
| Forza teorica a 6 bar, in spinta | 3016 N |
| Massa in movimento per corsa 0 mm | 307 g |
| Massa aggiuntiva per ogni 10 mm di corsac | 25 g |
| Peso base per corsa 0 mm | 1772 g |
| Peso aggiuntivo per 10 mm di corsa | 168 g |
| Tipo di montaggio | Una delle due: Con foro passante Con accessori |
| Attacco pneumatico | G1/8 |
| Materiale viti a collare | Acciaio galvanizzato |
| Materiale coperchio | Lega di alluminio battuto |

| Caratteristica | Valore |
|---------------------------------|---------------------------|
| Materiale guarnizioni dinamiche | NBR TPE-U(PU) |
| Materiale stelo | Acciaio fortemente legato |
| Materiale tubo del cilindro | Lega di alluminio battuto |