


Cilindro compatto AEVUZ-40-25-A-P-A

Codice prodotto: 157281

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|--|
| Corsa | 25 mm |
| Diametro pistone | 40 mm |
| Ammortizzazione | Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità |
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Funzionamento | A semplice effetto Trazione |
| Parte finale stelo | Filetto maschio |
| Design | Pistone Stelo |
| Rilevamento posizione | Tramite sensore di finecorsa |
| Varianti | Stelo su un'estremità |
| Pressione d'esercizio | 0.08 MPa...1 MPa 11.6 psi...145 psi |
| Pressione di lavoro | 0.8 bar...10 bar |
| Fluido di lavoro | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -20 °C...80 °C |
| Energia d'urto nelle posizioni terminali | 0.52 J |
| Forza teorica a 6 bar, in spinta | 636 N |
| Massa in movimento per corsa 0 mm | 63 g |
| Massa aggiuntiva per ogni 10 mm di corsac | 9 g |
| Peso base per corsa 0 mm | 433 g |
| Peso aggiuntivo per 10 mm di corsa | 59 g |
| Tipo di montaggio | Una delle due: Con foro passante Con accessori |
| Attacco pneumatico | G1/8 |
| Materiale viti a collare | Acciaio galvanizzato |
| Materiale coperchio | Lega di alluminio battuto |

| Caratteristica | Valore |
|---------------------------------|---------------------------|
| Materiale guarnizioni dinamiche | NBR TPE-U(PU) |
| Materiale stelo | Acciaio fortemente legato |
| Materiale tubo del cilindro | Lega di alluminio battuto |