



# Unità di manutenzione FRCS-1/2-D-7-O-DI-MAXI

Codice prodotto: 194977

FESTO

Combinazione filtro-riduttore-lubrificatore, serie S, con manopola di regolazione con chiusura a chiave.



## Foglio dati

| Caratteristica                                     | Valore   |
|--|--|
| Dimensioni   | Maxi   |
| Serie costruttiva                                  | D  |
| Sicurezza di azionamento                           | Manopola con serratura incorporata   |
| Posizione di montaggio                             | verticale +/- 5°   |
| Grado di capacità filtrante                        | 40 µm  |
| Scarico condensa                                   | manuale rotativo   |
| Costruzione  | Filtro riduttore senza manometro<br>Oliatore a nebbia standard proporzionale |
| Max. quantità di condensa                          | 43 cm <sup>3</sup>   |
| Protezione a gabbia                                | Protezione metallica   |
| Indicatore di pressione                            | G1/4" preparato  |
| Campo di regolazione della pressione               | 0,5 ... 7 bar  |
| Pressione di alimentazione 1                       | 1 ... 16 bar   |
| Max. isteresi di pressione                         | 0,4 bar  |
| Portata nominale normale                           | 4.500 l/min  |
| Fluido di esercizio                                | Aria compressa   |
| Temperatura del fluido                             | -10 ... 60 °C  |
| Temperatura ambiente                               | -10 ... 60 °C  |
| Peso   | 2.600 g  |
| Tipo fissaggio                                     | Montaggio in linea   |
| Attacco pneumatico 1                               | G1/2   |
| Attacco pneumatico 2                               | G1/2   |
| Informazioni sul materiale del corpo (contenitore) | Zinco pressofuso   |
| Informazioni sul materiale della tazza             | PC   |