


blocco batteria MHP1-P10-2

Codice prodotto: 197201

FESTO

Per valvole con sottobase e utilizzi su corpo valvola MHP1-...-HC/TC



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Numero max. posti valvola | 10 |
| Pressione d'esercizio | 0 ... 8 bar |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - stress da corrosione basso |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Fissaggio sottobase | Con foro passante |
| Fissaggio valvola | Con filetto femmina |
| Attacco pneumatico 1 | M7 |
| Materiale piastra filettata | Leghe di alluminio per lavorazione plastica |