

cilindro a norma DSBG-200-160-PPVA-N3

Codice prodotto: 2390145

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Corsa | 160 mm |
| Diametro pistone | 200 mm |
| Filettatura stelo | M36x2 |
| Ammortizzazione | PPV: ammortizzazione pneumatica regolabile su entrambi i lati |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Conforme alla norma | ISO 15552 |
| Estremità dello stelo | Filetto maschio |
| Costruzione | Pistone Stelo Tirante Canna del cilindro |
| Rilevamento posizione | Per sensore di finecorsa |
| Varianti | Stelo su un lato |
| Pressione d'esercizio Mpa | 0,06 ... 1 MPa |
| Pressione d'esercizio | 0,6 ... 10 bar |
| Funzionamento | A doppio effetto |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - stress da corrosione moderato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -20 ... 80 °C |
| Energia d'impatto nelle posizioni finali | 4,8 J |
| Corsa di decelerazione | 48 mm |
| Lunghezza ammortizzazione, avanzamento | 48 mm |
| Lunghezza ammortizzazione, ritorno | 48 mm |
| Forza teorica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ritorno | 18.096 N |
| Forza teorica 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avanzamento | 18.850 N |
| Massa movimentata | 6.900 g |
| Massa movimentata a corsa 0 mm | 5.348 g |
| Aumento di massa per 10 mm di corsa | 97 g |
| Peso | 19.429 g |
| Peso a corsa 0 mm | 15.493 g |
| Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva | 246 g |
| Fissaggio | Con filetto femmina Con accessori A scelta: |
| Attacco pneumatico | G3/4 |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale testata | Alluminio colato, rivestito |
| Materiale guarnizione del pistone | NBR |
| Materiale pistone | Alluminio pressofuso |
| Materiale stelo | Acciaio fortemente legato |
| Materiale raschiatore stelo | NBR |
| Materiale guarnizione ammortizzatore | TPE-U(PU) |
| Materiale ammortizzo del pistone | POM |

| Caratteristica | Valore |
|------------------------------|---|
| Materiale canna del cilindro | Lega di alluminio per lavorazione plastica, anodizzato liscio |
| Materiale dado | Acciaio zincato |
| Materiale supporto | Composito metallo-plastico |
| Materiale dado a colletto | Acciaio, zincato |
| Materiale tirante | Acciaio fortemente legato |