

cilindro piatto

DZH-2"- -PPV-A-S6

Codice prodotto: 16263

FESTO

Antirotativo, per rilevamento posizioni, con ammortizzazione regolabile da entrambi i lati. Diverse possibilità di montaggio, con e senza elementi di fissaggio aggiuntivi.



Esempio di rappresentazione



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	0,04 ... 40 "
Diametro pistone	2"
Angolo di torsione max. dello stelo +/-	0,45 deg
Ammortizzazione	PPV: ammortizzazione pneumatica regolabile su entrambi i lati
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Funzionamento	A doppio effetto
Costruzione	Pistone Stelo
Rilevamento posizione	Per sensore di finecorsa
Varianti	Guarnizioni resistenti a temperature fino a max. 120°C
Protezione antirotativa/guida	Pistone ovale
Pressione d'esercizio Mpa	0,05 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	0,5 ... 10 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 150 °C
Corsa di decelerazione	23 mm
Coppia max. protezione antirotativa	1,7 Nm
Forza teorica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ritorno	989 N
Forza teorica 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avanzamento	1.178 N
Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva	60 g
Peso a corsa 0 mm	1.200 g
Fissaggio	Con filetto femmina Con accessori A scelta:
Attacco pneumatico	NPT1/4-18
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale testata	Alluminio
Materiale guarnizioni	TPE-U(PU)
Materiale del corpo	Alluminio
Materiale stelo	Acciaio fortemente legato