

sensores di finecorsa SMEO-4U-K-LED-24



Codice prodotto: 36198

Classic - non utilizzare per nuovi progetti

FESTO

Con contatto reed e diodo luminoso, senza kit di fissaggio.

Sono disponibili delle alternative moderne digitando le prime quattro cifre del codice di tipo nel campo di ricerca.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Forma | Rotonda |
| Omologazione | RCM Mark |
| Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità) | Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica secondo la direttiva UE RoHS |
| Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità) | secondo prescrizioni UK per EMV secondo prescrizioni UK RoHS |
| Principio di misurazione | Magnetico Reed |
| Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C |
| Precisione di ripetizione | 0,2 mm |
| Uscita di commutazione | A contatto, bipolare |
| Funzione elemento di commutazione | Contatto Normalmente Aperto |
| Tempo di azionamento | $\leq 0,5$ ms |
| Tempo di disazionamento | 0,03 ms |
| Frequenza di commutazione max. | 800 Hz |
| Corrente di uscita max. | 500 mA |
| Potere di rottura max. CC | 10 W |
| Circuito di protezione induttivo | Adattato a bobine MZ, MY, ME |
| Resistenza ai cortocircuiti | No |
| Intervallo tensione d'esercizio CC | 12 ... 27 V |
| Ondulazione residua | 10 % |
| Protezione contro l'inversione di polarità | No |
| Collegamento elettrico 1, tipo di collegamento | Cavo |
| Collegamento elettrico 1, tecnica di collegamento | Estremità aperta |
| Collegamento elettrico 1, numero poli/conduttori | 3 |
| Direzione di uscita del connettore | Assiale |
| Lunghezza cavo | 2,5 m |
| Colore rivestimento del cavo | Grigio |
| Materiale rivestimento del cavo | TPE-U(PUR) |
| Fissaggio | Con accessori |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Peso | 70 g |
| Materiale del corpo | PET |
| Indicatore stato di commutazione | LED giallo |
| Temperatura ambiente con cablaggio libero | -5 ... 60 °C |
| Grado di protezione | IP67 |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |