


raccordo rapido CK-3/8-PK-13

Codice prodotto: 4097

FESTO

Filetto maschio con anello di tenuta, esecuzione in metallo.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	11,7 mm
Tipo di guarnizione sul perno filettato	Anello di tenuta
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Forma	Forma diritta
Dimensioni contenitore	10
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	-0,095 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 10 bar
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	-13,775 ... 145 psi
Indicazione sulla pressione d'esercizio	Acqua: max 0,6 MPa a max 50 °C
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua (liquida, senza ghiaccio)
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata Water: G thread only possible with OL sealing ring
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Coppia di serraggio nominale	12,5 Nm
Tolleranza coppia di serraggio nominale	± 20 %
Attacco pneumatico 1	Filetto maschio G3/8
Attacco pneumatico 2	Per nipplo spinato, diametro interno 13 mm con dado
Materiale ghiera	Lega di alluminio anodizzato
Materiale perno filettato	Lega di alluminio anodizzato
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale anello di tenuta	PA rinforzato TPE-U(PU)