


Cilindro rotondo DGS-12- -P

Codice prodotto: 4933
Prodotto in esaurimento

FESTO

Con paracolpi ottenuti mediante anelli elastici a finecorsa.
Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2016. Per alternative di prodotto,
vedere il Support Portal.



Esempio di
rappresentazione

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	1 ... 200 mm
Diametro pistone	12 mm
Ammortizzazione	P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati
Rilevamento posizione	Senza
Varianti	Stelo su un lato
Pressione d'esercizio	1 ... 10 bar
Funzionamento	A doppio effetto
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Forza teorica a 6 bar, in trazione	51 N
Forza teorica a 6 bar, in spinta	68 N
Attacco pneumatico	M5