



pinza parallela HGPP-25-A

Codice prodotto: 525661

FESTO

Precisa, per rilevamento posizioni tramite sensore Hall o sensori induttivi.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	25
Corsa per dito di presa	10 mm
Precisione di sostituzione max.	0,1 mm
Precisione di ripetizione, pinza	≤ 0,02 mm
Numero utensili di presa	2
Tipo di attuatore	Pneumatico
Funzionamento	A doppio effetto
Funzione pinza	Parallelo
Sicurezza forza di presa	Senza
Costruzione	Pignone/cremagliera
Rilevamento posizione	Per sensore Hall Per sensori induttivi
Forza di presa totale a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), apertura	500 N
Forza di presa totale a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), chiusura	500 N
Pressione d'esercizio	2 ... 8 bar
Frequenza di lavoro max., pinza	4 Hz
Min. tempo di apertura a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	64 ms
Min. tempo di chiusura a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	92 ms
Massa max. per ogni utensile di presa esterno	250 g
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Forza di presa per ogni griffa a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), apertura	250 N
Forza di presa per ogni griffa a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), chiusura	250 N
Forza statica max. Fz su dito di presa	380 N
Momento statico Mx max., su dito di presa	21 Nm
Momento statico My max., su dito di presa	21 Nm
Momento statico Mz max., su dito di presa	21 Nm
Peso	884 g
Fissaggio	Con filetto femmina
Attacco pneumatico	M5
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale copertura	POM
Materiale del corpo	Lega di alluminio per lavorazione plastica, anodizzato duro
Materiale dita di presa	Lega di alluminio per lavorazione plastica, nichelata