

Unità di aspirazione ESS-100-GT-G1/4-I

Codice prodotto: 525987

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Compensatore di altezza per supporto ventosa	9 mm
Raggio min. del pezzo	135 mm
Dimensione nominale	5.5 mm
Diametro ventosa	100 mm
Volume ventosa	53.9 cm ³
Posizione di montaggio	Opzionale
Design	Rotondo, a forma di campana
Forma ventosa	Rotondo profondo
Pressione di lavoro	-0.95 bar...0 bar
Pressione di lavoro nominale	-0.7 bar
Fluido di lavoro	Aria atmosferica basata su ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Forza di distacco al 70% di vuoto	297 N
Forza di tenuta alla pressione nominale	375 N
Coppia massima di serraggio per il filetto di montaggio	11 Nm
Forza laterale alla pressione nominale	183 N
Peso prodotto	89.5 g
Tipo di montaggio	Tramite attacco per il vuoto
Attacco vuoto	G1/4
Colore	Rosso-marrone
Durezza Shore	72 +/- 5
Materiale del perno a vite	Lega di alluminio battuto
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale ventosa	Vulkollan