


# cilindro rotondo

## DSAG-40- -PPV-A-S2

Codice prodotto: 172450  
Prodotto in esaurimento

FESTO

Testata posteriore con perno filettato, e stelo passante.  
Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2024. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Esempio di rappresentazione

## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	1 ... 500 mm
Diametro pistone	40 mm
Filettatura stelo	M12x1,25
Ammortizzazione	PPV: ammortizzazione pneumatica regolabile su entrambi i lati
Estremità dello stelo	Filetto maschio
Pressione d'esercizio	1 ... 10 bar
Funzionamento	A doppio effetto
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Corsa di decelerazione	22 mm
Forza teorica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ritorno	633,3 N
Forza teorica 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avanzamento	754,3 N
Massa movimentata a corsa 0 mm	469 g
Aumento di massa per 10 mm di corsa	15,9 g
Peso a corsa 0 mm	586 g
Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva	24 g
Attacco pneumatico	M32x2
Materiale testata	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Materiale guarnizioni	NBR TPE-U(PU)
Materiale del corpo	Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale stelo	Acciaio fortemente legato