


# unità di guida EAGF-V2-KF-80-320

Codice prodotto: 1725848

FESTO

per cilindro elettrico ESBF.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	80
Corsa	320 mm
Gioco reversibile	0 µm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Guida	Guida a ricircolo di sfere
Costruzione	Guida
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Forza Fy max.	2.300 N
Forza max. Fy statica	3.120 N
Forza Fz max.	2.300 N
Forza max. Fz statica	3.120 N
Momento Mx max.	170 Nm
Momento statico Mx max.	231 Nm
Momento My max.	191 Nm
Momento statico My max.	259 Nm
Momento Mz max.	191 Nm
Momento statico Mz max.	259 Nm
Forza di spostamento	40 N
Massa movimentata	7.606 g
Peso	12.949 g
Baricentro della massa mobile per corsa 0 mm	54 mm
Maggiorazione baricentro della massa mobile per corsa 10 mm	3,8 mm
Fissaggio	Con filetto femmina
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale elemento di guida	Acciaio temprato
Materiale del corpo	Lega di alluminio per lavorazione plastica anodizzata
Materiale piastra a giogo	Acciaio