

# cilindro a corsa breve



## AEVC-12-10-P-A

Codice prodotto: 530571  
Prodotto in esaurimento

FESTO

Senza filettatura dello stelo.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2026. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



### Foglio dati

| Caratteristica   | Valore  |
|--|---|
| Corsa  | 10 mm   |
| Diametro pistone   | 12 mm   |
| Forza di riposizionamento della molla, con stelo rientrato | 4 N   |
| Ammortizzazione  | P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati                                       |
| Posizione di montaggio                                     | Qualsiasi   |
| Funzionamento  | A semplice effetto<br>In spinta   |
| Costruzione  | Pistone<br>Stelo  |
| Rilevamento posizione                                      | Per sensore di finecorsa  |
| Pressione d'esercizio Mpa                                  | 0,15 ... 1 MPa  |
| Pressione d'esercizio                                      | 1,5 ... 10 bar<br>21,75 ... 145 psi   |
| Fluido d'esercizio   | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]  |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio         | E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                   | 1 - stress da corrosione basso  |
| Conformità PWIS  | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura ambiente                                       | -20 ... 80 °C   |
| Forza teorica 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avanzamento         | 59,3 N  |
| Massa movimentata  | 9,5 g   |
| Peso   | 63 g  |
| Fissaggio  | Con foro passante<br>Con accessori<br>A scelta:                                       |
| Attacco pneumatico   | M5  |
| Avvertenza sul materiale                                   | Conforme a RoHS   |
| Materiale testata  | Lega di alluminio per lavorazione plastica<br>anodizzata                              |
| Materiale guarnizioni                                      | TPE-U(PU)   |
| Materiale del corpo  | Lega di alluminio per lavorazione plastica<br>anodizzata                              |
| Materiale stelo  | Acciaio fortemente legato   |