



# seniore di finecorsa SIES-Q8B-PO-S-L

Codice prodotto: 174553

FESTO

Induttivo, con connettore, montaggio schermato, funzione n.c., commuta il potenziale positivo.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Conforme alla norma	EN 60947-5-2
Omologazione	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Distanza di commutazione nominale	1,5 mm
Distanza di commutazione assicurata	1,2 mm
Fattori di riduzione	Alluminio = 0,45 Acciaio inossidabile St 18/8 = 0,8 Rame = 0,4 Ottone = 0,55 Acciaio St 37 = 1,0
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C
Precisione di ripetizione	0,07 mm
Uscita di commutazione	PNP
Funzione elemento di commutazione	Contatto n.c.
Frequenza di commutazione max.	3.500 Hz
Frequenza di commutazione max., CC	1.500 Hz
Corrente di uscita max.	200 mA
Caduta di tensione	2 V
Resistenza ai cortocircuiti	Ciclica
Intervallo tensione d'esercizio CC	10 ... 30 V
Ondulazione residua	10 %
Corrente a vuoto	≤ 10 mA
Protezione contro l'inversione di polarità	Per tutti le connessioni elettriche
Connessione elettrica	3 poli M8x1 Connettore maschio
Taglia	8x8x59 mm
Fissaggio	Con filetto femmina
Montaggio	A scomparsa
Peso	12 g
Materiale del corpo	Pressofusione di zinco cromato Nichelato
Indicatore stato di commutazione	LED giallo
Grado di protezione	IP67
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L