


Filtro fine LFMB-3/4-D-MAXI-DA

Codice prodotto: 532825

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Serie	D
Dimensione	Mini
Design	Filtro in fibra
Grado di filtrazione	1 µm
Scarico della condensa	A rotazione manuale
Pressione di lavoro	1 bar...16 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gas inerti
Classe di purezza dell'aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [5:7:3] Gas inerti
Portata max. standard per la classe di aria pulita	2220 l/min
Portata minima standard per la classe dell'aria	750 l/min
Efficienza del filtro	99.99 %
Volume max della condensa	80 cm ³
Tazza di protezione	Tazza di protezione metallica
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	1.5 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-10 °C...60 °C
Contenuto residuo di olio	0.5 mg/m ³
Display pressione differenziale	Indicatore ottico
Tipo di montaggio	Una delle due: Installazione in linea Con accessori
Posizione di montaggio	Verticale +/-5°
Collegamento pneumatico, porta 1	G3/4
Collegamento pneumatico, porta 2	G3/4
Materiale corpo	Zinco pressofuso
Materiale filtro	Fibra di borosilicato

Caratteristica	Valore
Materiale della tazza	PC
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Peso prodotto	1340 g