


Filtro fine MS6N-LFM-3/8-BRM-DA

Codice prodotto: 536852

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Serie	MS
Dimensione	6
Design	Filtro in fibra
Grado di filtrazione	1 µm
Scarico della condensa	A rotazione manuale
Pressione di lavoro	0 bar...20 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gas inerti
Classe di purezza dell'aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
Portata max. standard per la classe di aria pulita	950 l/min
Portata minima standard per la classe dell'aria	140 l/min
Efficienza del filtro	99.99 %
Volume max della condensa	38 cm ³
Tazza di protezione	Tazza di protezione in plastica
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Adatto per l'uso con gli alimenti	Vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura del fluido	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-10 °C...60 °C
Contenuto residuo di olio	0.5 mg/m ³
Display pressione differenziale	Indicatore ottico
Tipo di montaggio	Una delle due: Installazione in linea Con accessori
Posizione di montaggio	Verticale +/-5°
Collegamento pneumatico, porta 1	3/8 NPT
Collegamento pneumatico, porta 2	3/8 NPT
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Materiale filtro	Fibra di borosilicato

Caratteristica	Valore
Materiale della tazza	PC
Materiale guarnizioni	NBR
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Peso prodotto	600 g