



unità trasmittente SOEG-S-M18-S-L

Codice prodotto: 537703

FESTO

Esecuzione rotonda.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Forma	Rotonda
Conforme alla norma	EN 60947-5-2
Omologazione	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Valore di misura	Posizione
Principio di misurazione	Optoelettronico
Procedimento di misurazione	Sensore ottico a barriera unidirezionale Trasmittitore
Tipo di luce	Rosso
Raggio d'azione (copertura)	20.000 mm
Temperatura ambiente	-25 ... 55 °C
Resistenza ai cortocircuiti	Ciclica
Intervallo tensione d'esercizio CC	10 ... 36 V
Ondulazione residua	20 %
Corrente a vuoto	15 mA
Protezione contro l'inversione di polarità	Per tutti le connessioni elettriche
Connessione elettrica	3 poli M12x1 Connettore maschio
Taglia	M18x1
Fissaggio	Con controdado
Coppia di serraggio	20 Nm
Peso	40 g
Materiale del corpo	Ottone cromato
Materiale ghiera	Ottone cromato
Temperatura ambiente con cablaggio libero	-5 ... 55 °C
Grado di protezione	IP65 IP67
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L