



sensores ottico a riflessione diretta SOEG-RTH-Q30-PS-S-2L

Codice prodotto: 537720
Prodotto in esaurimento

FESTO

Con soppressione di sfondo, esecuzione a blocco.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2020. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Forma	Esecuzione rettangolare
Conforme alla norma	EN 60947-5-2
Omologazione	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE
Valore di misura	Posizione
Principio di misurazione	Optoelettronico
Procedimento di misurazione	Sensore ottico a riflessione diretta con soppressione di sfondo
Tipo di luce	Rosso
Raggio d'azione (copertura)	15 ... 150 mm
Temperatura ambiente	-25 ... 55 °C
Uscita di commutazione	PNP
Funzione elemento di commutazione	Con commutazione impulso luce
Frequenza di commutazione max.	500 Hz
Corrente di uscita max.	200 mA
Caduta di tensione	≤ 2 V
Resistenza ai cortocircuiti	Ciclica
Intervallo tensione d'esercizio CC	10 ... 36 V
Ondulazione residua	20 %
Corrente a vuoto	25 mA
Protezione contro l'inversione di polarità	Per tutti le connessioni elettriche
Connessione elettrica	Connettore maschio M8x1 3 poli
Taglia	30x30x15 mm
Fissaggio	Con foro passante
Peso	17 g
Materiale del corpo	PBTP
Indicatore stato di commutazione	LED giallo
Indicatore riserva di funzione	LED verde
Possibilità di regolazione	Potenzimetro
Intervallo di regolazione limite inferiore	15 mm
Intervallo di regolazione limite superiore	150 mm
Temperatura ambiente con cablaggio libero	-5 ... 55 °C
Grado di protezione	IP65
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato