


Cavo motore KMTR-LAC-S50HC-S50HC-5

Codice prodotto: 539490

FESTO

per il collegamento dal modulo lineare elettrico HME al driver motore SFC-LAC.

Tipo in esaurimento. Disponibile fino al 2011.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 70 °C
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente con cablaggio libero	-25 ... 70 °C
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C
Idoneità per cavi a posa mobile	sì
Composizione cavo	7 x 1,5mm ² + 2 x (2x 0,34 mm ²)
Diametro cavo	15,9 mm
Lunghezza cavo	5 m
Colore guaina del cavo	arancione
Avvertenza sul materiale	contiene lubrificanti siliconici
Informazioni sui materiali, guaina del cavo	PUR