

Cilindro rotondo ESAS-40- -P-A

Codice prodotto: 183245

FESTO

Testata posteriore con supporto oscillante.

Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in Corea



Esempio di
rappresentazione

Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Corsa | 1 ... 250 mm |
| Diametro pistone | 40 mm |
| Ammortizzazione | P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati |
| Pressione d'esercizio | 1,5 ... 10 bar |
| Funzionamento | A semplice effetto In spinta |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 |
| Temperatura ambiente | -20 ... 80 °C |
| Forza teorica a 6 bar, in spinta | 649 N |
| Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva | 24 g |
| Peso a corsa 0 mm | 640 g |
| Aumento di massa per 10 mm di corsa | 15,9 g |
| Attacco pneumatico | G1/4 |
| Informazioni sui materiali, piastra copertura | Lega di alluminio per lavorazione plastica |
| Informazioni sui materiali, guarnizioni | NBR TPE-U(PU) |
| Informazioni sui materiali, corpo | Acciaio inossidabile fortemente legato |
| Informazioni sui materiali, stelo | Acciaio fortemente legato |