



Moltiplicatore di pressione DPA-63-D

Codice prodotto: 549397

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Diametro pistone | 63 mm |
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Design | Moltiplicatore di pressione a doppio pistone |
| Manometro (Analogico) o indicazione della pressione (Digitale) | Preparato per G1/8 |
| Pressione in uscita 2 | 4 bar...16 bar |
| Pressione di lavoro | 2 bar...8 bar |
| Intervallo di regolazione di pressione | 4 bar...16 bar |
| Pressione d'ingresso 1 | 2 bar...8 bar |
| Fluido di lavoro | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:3:4] |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo | Funzionamento lubrificato non possibile |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura di stoccaggio | 5 °C...60 °C |
| Temperatura ambiente | 5 °C...60 °C |
| Peso prodotto | 6000 g |
| Tipo di montaggio | Tramite filetto femmina |
| Collegamento pneumatico, porta 1 | G3/8 |
| Collegamento pneumatico, porta 2 | G3/8 |
| Collegamento pneumatico, porta 3 | G3/8 |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |