



Sensore di finecorsa SME-10M

Codice prodotto: 551364

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Progettazione	Per scanalatura a C
Conforme allo standard	EN 60947-5-2
Approvazione	Marchio di fabbrica RCM
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva EMC Conforme alla direttiva EU RoHS Istruzioni UK per CEM Istruzioni RoHS UK
Caratteristiche speciali	Resistente all'olio
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) Senza alogeni
Istruzioni per l'uso	Panoramica supporti / attuatori-sensori " " Il sensore giusto per l'attuatore " "
Variabile misurata	Posizione
Principio di misura	Reed magnetico
Temperatura ambiente	-40 °C...70 °C
Precisione di ripetizione	0.2 mm
Uscita di commutazione	A contatto, bipolare
Funzione elemento di commutazione	Contatto N/A
Tempo di accensione	1.2 ms
Tempo di spegnimento	1 ms
Frequenza massima di commutazione	50 Hz
Max. corrente di uscita	100 mA...300 mA
Max. corrente di uscita usando i kit di montaggio	50 mA
Capacità massima di commutazione AC	3 VA...9 VA
Capacità massima di commutazione DC	3 W...9 W
Max. capacità di commutazione DC utilizzando kit di montaggio	1.5 W
Max. capacità di commutazione AC utilizzando kit di montaggio	1.5 VA
Caduta di tensione	4.5 V
Corrente nominale di corto circuito	no
Sicurezza contro i sovraccarichi	Non disponibile
Tensione nominale di esercizio DC	24 V
Intervallo della tensione d'esercizio AC	5 V...30 V
Intervallo di tensione d'esercizio DC	5 V...30 V

Caratteristica	Valore
Protezione da inversione di polarità	Bipolare no
Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento	Cavo Cavo con connettore maschio
Collegamento elettrico 1, connettore	M12x1, codifica A secondo EN 61076-2-101 M8x1, codifica A, secondo EN 61076-2-104 Estremità aperta
Collegamento elettrico 1, numero di poli	2 3
Collegamento elettrico 1, tipo di montaggio	Bloccaggio a vite
Orientamento della connessione di uscita	In linea Laterale
Condizioni di test del cavo	Resistenza alla flessione: secondo la norma Festo Condizioni di test su richiesta Resistenza alla torsione: > 300.000 cicli, ± 270°/0,1 m Catena portacavi: > 5 milioni di cicli, raggio di curvatura 28 mm
Lunghezza del cavo	0.2 m...10 m
Caratteristiche cavo	applicabile su catene portacavi/ compatibile con la robotica
Materiale della guaina del cavo	TPE-U(PUR)
Tipo di montaggio	Serrato a vite Inseribile nella scanalatura dall'alto
Coppia di serraggio max.	0.4 Nm
Posizione di montaggio	Opzionale
Materiale corpo	Rinforzato con PA Acciaio inossidabile ad alta lega
Indicazione dello stato di commutazione	LED giallo
Temperatura ambiente con cavo mobile	-20 °C...70 °C
Grado di protezione	IP65 IP68
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L