


riduttore EMGA-60-P-G5-SAS-70

Codice prodotto: 552191

FESTO

Adatto per servomotori.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni flangia riduttore	60 mm
Dimensioni flangia motore	70 mm
Gioco torsionale	0,17 deg
Tipo di riduttore	Riduttore epicicloidale
Rapporto di trasmissione	5:1
Numero di giri max. ingresso	13.000 1/min
Temperatura d'esercizio riduttore	-25 ... 90 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado di protezione	IP54
Coppia continua di uscita	22 Nm
Momento di inerzia di massa riduttore	0,078 kgcm ²
Coppia max. di serraggio	35,2 Nm
Grado di efficienza max.	98 %
Resistenza alla torsione	2,3 Nm/arcmin
Peso	900 g
Interfaccia riduttore, albero di uscita	60G
Interfaccia riduttore, motore	70A
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS