



# Sensore di pressione SPAB-B2R-N18-2N-K1

Codice prodotto: 552355

FESTO

con pressione relativa -1...1 bar.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Omologazione	C-Tick c UL us - Recognized (OL)
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Avvertenza sul materiale	contiene lubrificanti siliconici a norme RoHS
Valore di misura	Pressione relativa
Procedimento di misurazione	Sensore di pressione piezoresistivo con indicatore
Valore iniziale campo di misurazione della pressione	-1 bar
Valore finale campo di misurazione della pressione	1 bar
Area di sovraccarico	5 bar
Fluido di esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	L'impiego con aria lubrificata non è possibile
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Uscita di commutazione	2xNPN
Funzione di commutazione	liberamente programmabile
Funzione elemento di commutazione	commutabile
Riproducibilità valore di commutazione	0,1 %
Max. corrente in uscita	100 mA
Indicatore precisione FS	1 %FS
Resistenza ai cortocircuiti	sì
Intervallo tensione di esercizio CC	12 ... 24 V
Protezione contro l'inversione di polarità	per tensione di esercizio
Connessione elettrica	Cavo a 4 fili
Lunghezza cavo	2,5 m
Tipo fissaggio	a scelta: filettata con accessori
Attacco pneumatico	Filetto maschio NPT1/8-27 Filettatura interna M5
Peso	45 g
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Rinforzato con ABS PBT rinforzato
Tipo indicatore	LCD luminoso a più colori
Unità rappresentabile(i)	bar inchH2O inchHg kPa psi mmHg kgf/cm <sup>2</sup>
Indicatore stato di commutazione	Schermo LCD giallo
Possibilità di regolazione	Teach-In tramite display e tasti

<b>Caratteristica</b>	<b>Valore</b>
Interruttore di sicurezza in fase di manipolazione	PIN-Code
Intervallo di regolazione valori di soglia	0 ... 100 %
Intervallo di regolazione isteresi	0 ... 90 %
Grado di protezione	IP40
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2