


# connessione fieldbus CECX-F-PB-V1

Codice prodotto: 553981

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Omologazione	c UL us - Listed (OL)
Avvertenza sul materiale	Contiene sostanze che intaccano l'impregnazione della vernice Conforme a RoHS
Potenza assorbita 24 V	2 W
Temperatura ambiente	5 ... 55 °C
Temperatura di stoccaggio	-40 ... 70 °C
Umidità relativa dell'aria	10 - 95 %
Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	III
Peso	138 g
Controllo di sensibilità alle vibrazioni	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Controllo di sensibilità agli urti	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (semisinusoidale)
Indicazioni di stato	LED giallo = RDY LED giallo = STA LED verde = RUN LED rosso = ERR
Interfaccia Fieldbus	Master PROFIBUS DP-V1
Interfaccia Fieldbus, tecnica di collegamento	Connettore femmina Sub-D 9 poli
Interfaccia Fieldbus, tipo di trasmissione	Da 9,6 kBit/s a 12 MBit/s Regolabile con software
Interfaccia Fieldbus, separazione galvanica	Sì